OUTILS DE POSE MANUELS Pour VISU-LOK et COMPOSI-LOK





Il y a principalement deux générations pour cette famille de fixations : VISU-LOK et VISU-LOK II, comme COMPOSILOK et COMPOSILOK II.

La vis possède deux plats.

Pour les références standard l'expansion est réalisée en vissant la vis.

Pour les types II l'expansion est réalisée en vissant l'écrou; dans ce cas l'outil est le même pour les différents types de têtes.

Les fixations sont généralement livrées avec trois types de têtes :

- Fraisée (flush)
- **Hexagonale** (protruding)
- Fraisée réduite (reduce flush)

Il existe deux types d'outils de pose manuels: l'outil standard et un outil à dimensions réduites



MAJ: 02-18 Vérif.: N.P.L Appr.: C.P

Distribution OPINDUS









Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS: 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél: 04.78.21.73.14 - Fax: 04.78.21.73.01

Références des outils en fonction du type de tête : VISU-LOK

Dimension	Outil standard				Outil à dimensions réduites			
rivet								
tête	Flush	Protruding	Millable	Reduce	Flush	Protruding	Millable	Reduce
				flush				flush
-5 (5/32'')	HWF165	HWP165	HWA165	HWT165	HWF5	HWP5	HWA5	HWT5
-6 (3/16'')	HWF200	HWP200	HWA200	HWT200	HWF6	HWP6	HWA6	HWT6
-8 (1/4'')	HWF260	HWP260	HWA260	HWT260	HWF8	HWP8	HWA8	HWT8
-10 (5/16'')	HWF312	HWP312	-	HWT312	HWF10	HWP10	-	HWT10
-12 (3/8'')	HWF375	HWP375	•	HWT375	HWF12	HWP12	-	HWT12

Pour les COMPOSI-LOK, ajouter -BF à la référence des VISU-LOK

Pour les nouvelles générations : VISU-LOK II et COMPOSILOK II, l'écrou est le même pour chaque dimension ; l'outil est le même quel que soit la tête.

Dimension	VISU-LOK II	Outil	Outil à
rivet		standard	dimensions
			réduites
tête	Type		
-5 (5/32'')	PLT5000-5-()	DNH5AA	DNHC5AA
-6 (3/16'')	PLT5000-6-()	DNH6AA	DNHC6AA
-8 (1/4'')	PLT5000-8-()	DNH8AA	DNHC8AA
-10 (5/16'')	PLT5000-10-()	DNH10AA	DNHC10AA
-12 (3/8'')	PLT5000-5-()	DNH12AA	DNHC12AA

Pour les COMPOSI-LOK II, ajouter -BF à la référence des VISU-LOK II Pour les COMPOSI-LOK 3 (dimensions 5, 6, et 8) il n'existe que les outils standard, ajouter -CL3 à la référence des VISU-LOK II

Possibilité d'approvisionner séparément les pièces constitutives de chaque outil (cliquet, poignée, entraîneur, et nez).

MAJ: 02-18
Vérif.: N.P.L
Appr.: C. P

Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS: 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél: 04.78.21.73.14 - Fax: 04.78.21.73.01